

**Garant****Nakrętki mini ER, do typu ER: 25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309650 25
GTIN	4045197292148
Klasa artykułu	31Z

**Opis****Wykonanie:**

Małe wymiary zewnętrzne, utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane ze wszystkich stron.

· **utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane ze wszystkich stron**

**Pasuje do :**

oprawek do tulejek zaciskowych mini ER, zob. nr 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715.

Strategia skrawania: HSC

Długość całkowita L: 21 mm

Ø zewn. D: 35 mm

gwint: M30×1

maks. moment dokręcania: 45 Nm

**Opis techniczny**

do typu ER	25 mm
Długość całkowita L	21 mm
gwint	M30×1
maks. moment dokręcania	45 Nm

Ø zewn. D	35 mm
norma	DIN 6499
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową