

**FAHRION®**  
PRAZISION
**Podkładki uszczelniające CP, DI16, Ø mocowania (stopniowana co 1 mm): 3 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309666 3
GTIN	2050001704962
Klasa artykułu	34F

**Opis**
**Wykonanie:**

Wulkanizowane podkładki uszczelniające do 80 bar;  
 wymiary pośrednie Ø mocowania co 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

**Pasuje do :**

nakrętek mocujących ER CP nr 309665, wielk. 16MSDI, 16CDI, 16DI.

**wskazówka:**
**Niekompatybilne z innymi systemami podkładek uszczelniających!**

<B>System FAHRION</B> nakrętki mocujące ER typu CP i podkładki uszczelniające typu HP  
 <B>nie pasują do innych systemów.</B>

- **podkładki uszczelniające o wymiarach stopniowanych co 0,5 mm na zamówienie**
- **podkładki uszczelniające dla nr 309665 DI40 na zamówienie.**

Ø zewn. D: 12,6 mm

wysokość L: 2 mm

**Opis techniczny**

Ø zaciskania	3 mm
Seria	Centro P
dla typu	DI16

Ø zewn. D	12,6 mm
wysokość L	2 mm