

FAHRION®
PRÄZISION**Nakrętki ER CP, standard, Typ CP dla ER: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309655 40
GTIN	2050001736703
Klasa artykułu	34F

Opis**Wykonanie:**

Mini = wszystkie wielkości z oznaczeniem „**M**” bardzo smukłe.

Minismukłe = wielkości z oznaczeniem „**MS**” szczególnie smukłe.

Stożkowe = wszystkie wielkości z oznaczeniem „**C**”.

Standard = wszystkie inne wielkości. Z gwintem trapezowym do bardzo dużych sił mocowania. Bardzo długie, podwójne prowadzenie nakrętek mocujących ER. Powlekane nakrętki mocujące ER mają mniejsze **tarcie**.

nakrętek mocujących ER CP **nie można stosować do podkładek uszczelniających HP.**

Pasuje do :

tulejek zaciskowych ER Centro P FAHRION.

Wyp. dodatkowe:

Podkładki uszczelniające nr 309666 - 309668,

klucze do mocowania nr 309754 - 309756,

tulejki zaciskowe HP nr 309349 - 309359.

wskazówka:

System FAHRION nakrętki mocujące ER typu CP i podkładki uszczelniające typu HP

nie pasują do innych systemów.

Można mocować tylko wymiar nominalny (średnica mocowania nie może być mniejsza!)

zakres mocowania: 3 - 26 mm

Długość całkowita L: 31,5 mm

Ø zewn. D: 63 mm
maks. moment dokręcania: 200 Nm

Opis techniczny

Długość całkowita L	31,5 mm
zakres mocowania	3 - 26 mm
maks. moment dokręcania	200 Nm
Ø zewn. D	63 mm
Seria	Centro P
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową