

FAHRION®
PRÄZISION**Podkładki uszczelniające CP, DI16, Ø mocowania (stopniowana co 1 mm): 4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309666 4
GTIN	2050001704979
Klasa artykułu	34F

Opis**Wykonanie:**

Wulkanizowane podkładki uszczelniające do 80 bar;
wymiary pośrednie Ø mocowania co 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

Pasuje do :

nakrętek mocujących ER CP nr 309665, wielk. 16MSDI, 16CDI, 16DI.

wskazówka:**Niekompatybilne z innymi systemami podkładek uszczelniających!**

System FAHRION nakrętki mocujące ER typu CP i podkładki uszczelniające typu HP
nie pasują do innych systemów.

- **podkładki uszczelniające o wymiarach stopniowanych co 0,5 mm na zamówienie**
- **podkładki uszczelniające dla nr 309665 DI40 na zamówienie.**

Ø zewn. D: 12,6 mm

wysokość L: 2 mm

Opis techniczny

Ø zaciskania	4 mm
Seria	Centro P
dla typu	DI16

Ø zewn. D	12,6 mm
wysokość L	2 mm