

Mahr**Suwmiarki cyfrowe IP67, z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412742 150
GTIN	4059192002206
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Czytelny, kontrastowy wskaźnik ciekłokrystaliczny. Indukcyjny, wodoodporny układ pomiarowy z funkcją Reference-Lock. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

w dostawie::

z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 498940.

złącze: Interfejs RS232C

złącze: Złącze USB

złącze: Złącze Digimatic

stopień ochrony IP: IP 67

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cale

wymiar głębokości: Ø 1,5

zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,03 mm

długość szczęk: 40 mm

Opis techniczny

przełączalny odczyt	mm / cale
---------------------	-----------

przewadnica	Podwyższone przewodnice
z głębokościomierzem	tak
norma	DIN 862
Kalibracja	A1
długość szczęk	40 mm
czas pracy	ok. 3 lat
wymiar głębokości	Ø 1,5
automatyczne wyłączenie	tak
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
granica błędu	0,03 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
stopień ochrony IP	IP 67
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200

Akcesoria

Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS150	412470 MS150
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2	498940 USB2
Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS150	412468 MS150
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2	498940 D2
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ R2	498940 R2
Pokrywa schowka na baterie	412235