

**Mahr****Suwmiarki cyfrowe IP67, z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412742 300
GTIN	2050001653604
Klasa artykułu	43A

**Opis****Wykonanie:**

Czytelny, kontrastowy wskaźnik ciekłokrystaliczny. Indukcyjny, wodoodporny układ pomiarowy z funkcją Reference-Lock. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane. bez głębokościomierza.

**Norma:**

wg normy zakładowej.

**w dostawie::**

z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032

**Wyp. dodatkowe:**

przewód do transmisji danych nr 498940.

złącze: Interfejs RS232C

złącze: Złącze USB

złącze: Złącze Digimatic

stopień ochrony IP: IP 67

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

norma: norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,04 mm

długość szczęk: 64 mm

**Opis techniczny**

przewadnica	Podwyższone prowadnice
Kalibracja	A1
automatyczne wyłączenie	tak
czas pracy	ok. 3 lat
długość szczęk	64 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
norma	norma zakładowa
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
granica błędu	0,04 mm
zakres pomiarowy	0 - 300 mm
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
liczba baterii	1
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
stopień ochrony IP	IP 67
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300

**Akcesoria**

Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS300	412470 MS300
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ R2	498940 R2
Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS300	412468 MS300
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2	498940 D2
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2	498940 USB2
Pokrywa schowka na baterie	412235