



Suwmiarka cyfrowa IP67, zakres pomiarowy: 150mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	412751 150
GTIN	4045197347411
Klasa artykułu	42A

Opis

Wykonanie:

Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane. Suwmiarka odporna na działanie wody i pyłu. Po 2 godzinach bezczynności następuje automatyczne wyłączenie suwmiarki. Odporna na uderzenia obudowa z tworzyw sztucznych.

Wykonanie, tekst reklamowy:

Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy. Suwmiarka odporna na działanie wody, środków chłodzących, oleju i pyłu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Opis techniczny

Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
z głębokościomierzem	tak
Kalibracja	A1
przełączalny odczyt	mm / cale
długość szczęk	40 mm
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,3
automatyczne wyłączenie	tak

norma	ISO 13385
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,03 mm
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200

Akcesoria

Śruba do uchwytów do głębokościomierzy	412230
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Śruba do uchwytów do głębokościomierzy	412236