

**Winkeltronic, rozdzielczość 0,1 stopnia, długość: 600 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	467540 600
GTIN	4016054325996
Klasa artykułu	46R

Opis**Wykonanie:**

Fotokomórka odczytuje elektronicznie płytkę szklaną wyposażoną w 3600 korbów. Gwarantuje prawidłowe wartości pomiarowe po wielokrotnym włączeniu i wyłączeniu. Przycisk zatrzymywania zmierzonej wartości, ramiona z sztywnego kątownika.

w dostawie::

4 baterie nr 081556 , wielk. LR6, etui.

Kalibracja: H2

zakres pomiarowy: 0 - 200 stopni

odczyt co: 0,1 stopni

granica błędu: 0,2 stopni

Opis techniczny

odczyt co	0,1 stopni
długość	600 mm
zakres pomiarowy	0 - 200 stopni
z bateriami / akumulatorkami	081555 LR6
liczba baterii	4
granica błędu	0,2 stopni

Technika pomiarowa	cyfrowy
Kalibracja	H2

Usługi

Kalibracja poziomnic do wałów i elektronicznych pochyłomierzy dokładność 0,10 mm/m	016230 0,10
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081556 LR6
--------------------------------------	------------