

**STABILA** 

## Elektroniczne poziomnice aluminiowe, długość: 600 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	467554 600
GTIN	4005069176709
Klasa artykułu	46M

### Opis

#### Wykonanie:

Szczególnie sztywny, prostokątny profil aluminiowy z końcówkami tłumiącymi uderzenia. Dwa wyświetlacze cyfrowe, optymalnie czytelne w każdej sytuacji – podświetlane po naciśnięciu przycisku. Zabezpieczone przed pyłem i bryzgami wody. Tryby wskazań: °, %, mm/m, in/ft w postaci ułamka dziesiętnego i zwykłego. W trybie stopni można dokonywać wyboru pomiędzy wskazaniami dokładnymi a zgrubnymi (0,05°/0,1°). Blokada klawiatury. Prowadzenie akustyczne z trzema różnymi sygnałami. Ostrzeżenie przy przechylaniu poziomnicy w drugiej osi. Czas pracy baterii ok. 150 godz.

#### Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### w dostawie::

W komplecie baterie nr 081511 LR6. Z torbą transportową.

Kalibracja: H2

stopień ochrony IP: IP 65

odczyt przełączany co: 0,05 / 0,1 stopni

granica błędu w pozycji normalnej: 0,5 mm/m

Granice błędu modułu elektronicznego: 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) stopni

### Opis techniczny

długość	600 mm
granica błędu w pozycji normalnej	0,5 mm/m
odczyt przełączany co	0,05 / 0,1 stopni
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081557 LR6
Liczba dołączonych baterii	2

Granice błędu modułu elektronicznego	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) stopni
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
tryb wskazań	°, %, mm/m, in/ft – w postaci ułamka dziesiętnego i zwykłego
trwałość baterii ok.	150 h
Technika pomiarowa	cyfrowy
Kalibracja	H2
Rodzaj produktu	Poziomnica z pochyłomierzem elektronicznym

## Usługi

Kalibracja poziomnic do wałów i elektronicznych pochyłomierzy dokładność 0,10 mm/m	016230 0,10
Znakowanie opis laserowy Typ	018940