

HOLEX®**Suwmiarki, zakres pomiarowy: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415184 200
GTIN	4045197479815
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Elementy podziałki **chromowane na matowo**, z wyraźną, czarną skalą. Powierzchnie pomiarowe docierane. Odsadzone i zaokrąglone końcówki szczęk do pomiarów wewnętrznych.

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

norma: DIN 862

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: A1

odczyt: 0,05 mm

podziałka: 1/20 mm

granica błędu: 0,05 mm

długość szczęk: 60 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 10 mm

Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 200 mm
Kalibracja	A1
wykonanie elementów skali	matowana
odczyt	0,05 mm
długość szczęk	60 mm
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	10 mm
podziałka	1/20 mm

granica błędu	0,05 mm
Opakowanie	sztywny pojemnik
norma	DIN 862
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200