

STIEFELMAYER

**Poziomnice do czopów wałów korbowych, długość×szerokość podstawy:
60X40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	469400 60X40
GTIN	4045197207241
Klasa artykułu	46R

Opis**Wykonanie:**

Solidny korpus z wysokogatunkowego żeliwa specjalnego, pokryty lakierem młotkowym.
Wzdłużny i poprzeczny rowek pryzmowy w szlifowanej podstawie.
Szkłane libelki podłużne i poprzeczne.

Zastosowanie:

Głównie do poziomowania wałów korbowych i czopów w silnikach spalinowych.

norma: DIN 877

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: H2

czułość libelki wzdłużnej: 0,1 mm/m

czułość libelki poprzecznej: 0,8 mm/m

Opis techniczny

szerokość podstawy	40 mm
czułość libelki poprzecznej	0,8 mm/m
długość podstawy	60 mm
czułość libelki wzdłużnej	0,1 mm/m

norma	DIN 877
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	H2

Usługi

Kalibracja poziomnic do wałów i elektronicznych pochyłomierzy dokładność 0,02 mm/m	016230 0,02
Znakowanie opis laserowy	018940