

HOLEX®**Suwmiarki, zakres pomiarowy: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415184 300
GTIN	4045197479822
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Elementy podziałki **chromowane na matowo**, z wyraźną, czarną skalą. Powierzchnie pomiarowe docierane. Odsadzone i zaokrąglone końcówki szczęk do pomiarów wewnętrznych.

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

norma: DIN 862

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: A1

odczyt: 0,05 mm

podziałka: 1/20 mm

granica błędu: 0,05 mm

długość szczęk: 90 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 10 mm

Opis techniczny

wykonanie elementów skali	matowana
Kalibracja	A1
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	10 mm
odczyt	0,05 mm
zakres pomiarowy	0 - 300 mm
długość szczęk	90 mm
podziałka	1/20 mm

granica błędu	0,05 mm
Opakowanie	sztywny pojemnik
norma	DIN 862
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300