



## Pochłomierze cyfrowe, typ: 360



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	467560 360
GTIN	2050001668431
Klasa artykułu	46R

### Opis

#### Wykonanie:

- rama aluminiowa z precyzyjnymi powierzchniami przyłożenia, z pryzmą na powierzchni górnej
- strzałki kierunkowe na wyświetlaczu ułatwiają ustawienie na 0° lub 90°
- funkcja zatrzymywania wartości w celu zachowania wyniku pomiaru
- zerowanie w dowolnym położeniu
- Przy pomiarze w położeniu odwrotnym wyświetlacz obraca się i umożliwia odczyt od dołu.

#### w dostawie::

Pojemnik do przechowywania i 1 bateria nr 081556 , wielk. 6LR61.

norma: Norma zakładowa

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: H2

zakres pomiarowy: 360 (4×90°) stopni

odczyt co: 0,1 stopni

Granice błędu modułu elektronicznego: poziomo 0,1 / pionowo 0,2 stopni

tolerancja płaskości: 0,0762 mm

długość: 153 mm

szerokość: 31 mm

### Opis techniczny

odczyt co	0,1 stopni
-----------	------------

wysokość	49 mm
szerokość	31 mm
zakres pomiarowy	360 (4×90°) stopni
długość	153 mm
tolerancja płaskości	0,0762 mm
z bateriami / akumulatorkami	081555 6LR61
liczba baterii	1
Granice błędu modułu elektronicznego	poziomo 0,1 / pionowo 0,2 stopni
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	H2

## Usługi

Kalibracja poziomnic do wałów i elektronicznych pochyłomierzy dokładność 0,10 mm/m	016230 0,10
Znakowanie opis laserowy	018940

## Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ 6LR61	081556 6LR61
--	--------------