

**HOLEX®****Suwmiarki z bardzo długimi szczękami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 500 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415188 500
GTIN	4045197479860
Klasa artykułu	42A

**Opis****Wykonanie:**

Noniusz chromowany na matowo. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane. **Długie szczęki do pomiaru elementów o dużej  $\varnothing$** . Z dokładną regulacją. Odsadzone i zaokrąglone końcówki szczęk do pomiarów wewnętrznych.

<B>bardzo długie szczęki pomiarowe</B>, bez dokładnej regulacji.

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

norma: Norma zakładowa

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: A1

odczyt: 0,05 mm

podziałka: 1/20 mm

granica błędu: 0,12 mm

długość szczęk: 300 mm

$\varnothing$  odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 20 mm

masa: 1,2 kg

**Opis techniczny**

długość szczęk	300 mm
----------------	--------

Kalibracja	A1
wykonanie szczęk pomiarowych	bardzo długie szczęki pomiarowe
zakres pomiarowy	0 - 500 mm
masa	1,2 kg
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
wykonanie powierzchni pomiarowej	hartowana
wykonanie elementów skali	matowana
odczyt	0,05 mm
podziałka	1/20 mm
granica błędu	0,12 mm
Opakowanie	sztywny pojemnik
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 500 mm	011030 500
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 500 mm	011050 500