



Główki pomiarowe Osimesse do pomiarów wewnętrznych, zakres zastosowania: 7,20-7,80mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	435015 7,20-7,80
GTIN	2050001055965
Klasa artykułu	46D

Opis

Wykonanie:

Główki pomiarowe OSIMESS do małych średnic, 1,0-11,5 mm (bez iglicy pomiarowej).

Opis techniczny

zakres zastosowania	7,2 - 7,8 mm
Rodzaj produktu	Głowica czujnikowa

Akcesoria

Iglice pomiarowe do główek pomiarowych OSIMESS zakres zastosowania 4,15-9,30 mm	435016 4,15-9,30
---	------------------