

BENNING**Próbniki napięcia DUSPOL[®], typ urządzenia: EXPERT****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	473105 EXPERT
GTIN	4014651502628
Klasa artykułu	47A

Opis**Wykonanie:**

Wskazania napięcia powyżej 50 V działają również przy rozładowanej albo wyjętej baterii.

Dwubiegunowy próbnik napięcia ze znakiem VDE. Obudowa o dużej odporności na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody, z gumowanymi powierzchniami chwytными.

Zastosowanie:

Nadają się do użycia w elektrotechnice, przemyśle, konserwacji, serwisie (ustalenie przyczyn usterek). Do profesjonalnych, wielostopniowych kontroli napięcia i biegunowości, **z możliwością dołączania obciążenia (kontrola wyłączników różnicowo-prądowych 30 mA za pomocą przycisku)**. Dopuszczalne do sprawdzania napięcia w **instalacjach do 1000 V**. Nadają się do instalacji fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych i pojazdów hybrydowych.

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

stopień ochrony IP: IP 65

certyfi kat bezpieczeństwa: GS VDE

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

Kalibracja: I1

zakres wskazań napięcia AC: 12 - 1000 V

zakres wskazań napięcia DC: 12 - 1000 V

wskaźnik: LED

kontrola kierunku pola wirującego: LED

próbnik faz: LED
kontrola biegunowości: LED

Opis techniczny

kategoria przepięcia	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
podświetlenie miejsca pomiaru	tak
oznaczenie producenta	EXPERT
bezdotykowy detektor pęknięcia przewodu	tak
próbnik faz	LED
zakres wskazań napięcia DC	12 - 1000 V
zakres wskazań napięcia AC	12 - 1000 V
kontrola ciągłości obwodu	akustyczne/ LED
wskaźnik	LED
kontrola kierunku pola wirującego	LED
kontrola biegunowości	LED
alarm wibracyjny	tak
zasilanie bat.	2 × bateria 08 1556_LR3
stopień ochrony IP	IP 65
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
Kalibracja	I1
certyfiakat bezpieczeństwa	GS VDE

Usługi

Kalibracja próbników napięcia	017870
-------------------------------	--------

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081556 LR3
Pokrowiec ochronny do próbnika napięcia	473111