

**Zestaw podkładek równoległych (14 par)****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	366750
GTIN	4045197293619
Klasa artykułu	32D

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane parami, twardość 60 HRC.

Dokładność: tolerancja wysokości $\pm 0,01$ mm, tolerancja szerokości $\pm 0,02$ mm.

Zastosowanie:

Do precyzyjnego, równoległego mocowania detali w imadłach albo w przyrządach.

liczba listew: 14 para

szerokość: 10 mm

wysokość: 30 mm

wysokość: 14 mm

wysokość: 20 mm

wysokość: 28 mm

Opis techniczny

wysokość	30 mm
wysokość	14 mm
wysokość	20 mm
wysokość	28 mm
wysokość	16 mm
wysokość	45 mm
wysokość	32 mm

wysokość	35 mm
wysokość	50 mm
wysokość	26 mm
wysokość	22 mm
wysokość	40 mm
wysokość	18 mm
wysokość	24 mm
długość	150 mm
szerokość	10 mm
liczba listew	14 para
Rodzaj produktu	Podkładki równoległe

Akcesoria

Skrzynki drewniane zamienne do podkładek równoległych Typ L1	366754 L1
Podkładki równoległe - pary 366750, wielk. 150×10 szerokość 14 mm	366755 14
Podkładki równoległe - pary 366750, wielk. 150×10 szerokość 16 mm	366755 16
Podkładki równoległe - pary 366750, wielk. 150×10 szerokość 18 mm	366755 18
Podkładki równoległe - pary 366750, wielk. 150×10 szerokość 20 mm	366755 20
Podkładki równoległe - pary 366750, wielk. 150×10 szerokość 22 mm	366755 22
Podkładki równoległe - pary 366750, wielk. 150×10 szerokość 24 mm	366755 24
Podkładki równoległe - pary 366750, wielk. 150×10 szerokość 26 mm	366755 26
Podkładki równoległe - pary 366750, wielk. 150×10 szerokość 28 mm	366755 28

Podkładki równoległe - pary 366750, wielk. 150×10
szerokość 30 mm

366755 30

Podkładki równoległe - pary 366750, wielk. 150×10
szerokość 32 mm

366755 32

Podkładki równoległe - pary 366750, wielk. 150×10
szerokość 35 mm

366755 35

Podkładki równoległe - pary 366750, wielk. 150×10
szerokość 40 mm

366755 40

Podkładki równoległe - pary 366750, wielk. 150×10
szerokość 45 mm

366755 45

Podkładki równoległe - pary 366750, wielk. 150×10
szerokość 50 mm

366755 50