



Odpieniacz taśmowy z zasilaczem i magnesem mocującym



Dane zamówienia

Numer katalogowy	084360
GTIN	2050000968891
Klasa artykułu	08J

Opis

Wykonanie:

Odpieniacz taśmowy o regulowanej prędkości obrotowej, wykonanie na 12 V (z zasilaczem wtyczkowym), do mobilnego zastosowania odpowiednio do potrzeb. Mocowanie na obudowie maszyny bez użycia narzędzi, za pomocą magnesu trwałego.

Zastosowanie:

Odpieniacze taśmowe do oleju służą do **usuwania zanieczyszczeń olejowych** i wiórów z cieczy chłodząco-smarujących. Dzięki temu znacznie ogranicza się **rozwój bakterii**, znacznie zwiększa się **trwałość** cieczy chłodząco-smarujących oraz istotnie redukuje się **emisje zapachów i par**. Po co najmniej **2 godzinach od wyłączenia obiegu** (zanieczyszczenia olejowe zbiorą się na powierzchni) zanurzyć odpieniacz na 10 do 40 mm w cieczy chłodząco-smarującej i zamocować, wykorzystując różne możliwości. Czas pracy powinien wynosić od 2 do 12 godzin. Zanieczyszczenia są odprowadzane przez zgarniak do innego zbiornika.

Opis techniczny

Rodzaj produktu	Odsysacz powierzchniowy (odpieniacz)
-----------------	--------------------------------------

Akcesoria

Taśma zamienna do odpieniacza taśmowego nr 084360	084369
Zasilacz do odpieniacza taśmowego nr 084360	084366
Pompa do napowietrzania	084364