



## Termometry pałeczkowe typu Testo-Stick, typ: T1



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	474080 T1
GTIN	4029547008368
Klasa artykułu	47B

### Opis

#### Wykonanie:

Miniaturowy termometr kieszonkowy.

duża dokładność (termoelementy typu K)

opatentowana głowica obrotowa (180°). Termometr z czujnikiem zanurzeniowym/wgłębnym do pomiaru temperatury gazów i cieczy.

#### w dostawie::

Klips do mocowania, 3 baterie nr 081556 , wielk. LR3.

Kalibracja: I7

zakres pomiarowy: -50 do +350 krótkotrwale do 500 °C °C

rozdzielczość: 0,1 °C

granica błędu (-50,0 do +99,9#): ±1 °C

granica błędu pozostałego zakresu pomiarowego: ±1 %

wielkości pomiarowe: °C / °F

Ø rurki czujnika: 3 mm

### Opis techniczny

granica błędu pozostałego zakresu pomiarowego	±1 %
---	------

długość rurki czujnika	200 mm
granica błędu (-50,0 do +99,9#)	±1 °C
Ø rurki czujnika	3 mm
czas reakcji t <sub>99</sub>	10 s
rozdzielczość	0,1 °C
wielkości pomiarowe	°C / °F
zakres pomiarowy	-50 do +350 krótkotrwale do 500 °C °C
trwałość baterii ok.	1000 h
Kalibracja	I7
liczba baterii	3

## Usługi

Kalibracja czujnika temperatury ze wskaźnikiem lub bez wskaźnika typ A	016700 A
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Kalibracja czujnika temperatury ze wskaźnikiem lub bez wskaźnika Typ A	016870 A

## Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081556 LR3
--------------------------------------	------------