



## Rejestratory temperatury/wilgotności, Typ: 175T3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	474180 175T3
GTIN	4029547011108
Klasa artykułu	47B

### Opis

#### Wykonanie:

Solidny, kompaktowy 2-kanalowy rejestrator danych z dużym, podświetlanym wyświetlaczem. Wewnętrzna pamięć do 1 mln wartości pomiarowych. Duże bezpieczeństwo danych również przy rozładowanej baterii. Takt wykonywania pomiarów można nastawiać w zakresie od 10 min do 24 h. Trwałość baterii  $\geq 3$  lat (pomiaru wykonywane co 15 min, 25°C). Dwa standardowe interfejsy (mini USB i karta SD) do łatwego programowania i odczytywania danych przez bezpośrednie połączenie z PC. Przyłącze do 2 zewnętrznych czujników temperatury (typ K) nr 474120, 474140, albo 474150.

#### Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### w dostawie::

W komplecie uchwyt do mocowania na ścianie, zamek, 3 baterie nr 081561, wielk. LR3 i protokół kalibracji, program ComSoft Basic V5 do bezpłatnego pobrania.

#### Wyp. dodatkowe:

Kabel USB 474183, wielk. USB.

złącze: Złącze USB

stopień ochrony IP: IP 65

Kalibracja: I8

zakres pomiaru temperatury (czujnik zewnętrzny): -50 do +400 (typ K); -50 do +1000 (typ T) °C

granica błędu pomiaru temperatury (czujnik zewnętrzny):  $\pm 0,5$  (-50 do 70) °C

typ czujnika zewnętrznego: K i T

długość: 95 mm

szerokość: 55 mm

wysokość: 30 mm

## Opis techniczny

oznaczenie producenta	175 T3
szerokość	55 mm
granica błędu pomiaru temperatury (czujnik zewnętrzny)	$\pm 0,5$ (-50 do 70) °C
długość	95 mm
zakres pomiaru temperatury (czujnik zewnętrzny)	-50 do +400 (typ K); -50 do +1000 (typ T) °C
stopień ochrony IP	IP 65
typ czujnika zewnętrznego	K i T
wysokość	30 mm
Kalibracja	I8
Liczba dołączonych baterii	3
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR3
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
złącze	Złącze USB
Rodzaj produktu	Rejestrator temperatury/wilgotności

## Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja Wskaźnik temperatury liczba wejść 1	016820 1
Kalibracja DAkkS Wskaźnik temperatury Liczba wejść 1	016840 1

## Akcesoria

Termoelement giętki, włókno szkl. ciągłe, typ K długość 1500 mm	474150 1500
---	-------------

Przewód USB Typ USB	474183 USB
Czujniki temperatury, typ K Typ OF	474120 OF
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081556 LR3
Czujnik temperatury, typ K Typ EB	474140 EB
Czujniki temperatury, typ K Typ EF	474120 EF
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3	081561 LR3