

**Dociski Monobloc, wysięg A: 34 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370150 34
GTIN	4045197312877
Klasa artykułu	39K

Opis**Wykonanie:**

Napinacze o pionowej sile nacisku

Wyp. dodatkowe:**Zob. nr 370350-370560.****wskazówka:**

Śruby mocujące nr 370450 – 370470 nie wchodzą w zakres dostawy.

wysokość mocowania S: 0 - 80 mm

długość L: 108 mm

szerokość B: 40 mm

wysokość H: 89 mm

maksymalna siła zaciskająca: 16 kN

maksymalny moment obrotowy: 80 Nm

Opis techniczny

wysokość mocowania S	0 - 80 mm
maksymalna siła zaciskająca	16 kN
wysięg A	34 mm
wysokość H	89 mm

szerokość B	40 mm
długość L	108 mm
maksymalny moment obrotowy	80 Nm
Seria	monobloc
Rodzaj produktu	Napinacz mechaniczny

Akcesoria

Klucz mocujący rozm. 11 = Monobloc, Duo i narzędzie do napinania łańcucha

370350