

HOLEX®**Chwyty trzpieniowe ze stożkiem MK wersja ekonomiczna, MK / stożek uchwytu wiertarskiego: 3/22****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	342500 3/22
GTIN	4045197296887
Klasa artykułu	32X

Opis**Wykonanie:****Trzpień hartowane w całości i dokładnie zaszlifowane .**

Z chwytem MK i płetwą do wybijania.

wersja precyzyjna i tania.

Zastosowanie:

Do mocowania uchwytów wiertarskich w wiertarkach, tokarkach i innych urządzeniach.

Norma:Bohrfutterkegel **DIN 238**.

stożek uchwytu wiert. DIN 238: B 22

Ø D stożka: 21,793 mm

Opis techniczny

Ø D stożka	21,793 mm
Wielkość stożka Morse'a	3
stożek uchwytu wiert. DIN 238	B 22