

**HOLEX®****Chwyty trzpieniowe ze stożkiem MK wersja ekonomiczna, MK / stożek  
uchwyty wiertarskiego: 1/16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	342500 1/16
GTIN	4045197296795
Klasa artykułu	32X

**Opis****Wykonanie:****Trzpień hartowane w całości i dokładnie zaszlifowane .**

Z chwytem MK i płetwą do wybijania.

wersja precyzyjna i tania.

**Zastosowanie:**

Do mocowania uchwyty wiertarskich w wiertarkach, tokarkach i innych urządzeniach.

**Norma:**Bohrfutterkegel **DIN 238**.

stożek uchwyty wiert. DIN 238: B 16

Ø D stożka: 15,733 mm

**Opis techniczny**

Ø D stożka	15,733 mm
stożek uchwyty wiert. DIN 238	B 16
Wielkość stożka Morse'a	1