

**Nastawne łapy dociskowe, szerokość rowka a: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370680 12
GTIN	4020772070274
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Łapa dociskowa lakierowana. Wysokość mocowania regulowana bezstopniowo śrubą podporową (bez dźwigni zaciskowej).

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości śrub 8.8 lub 10.9 (zależnie od wielkości).

w dostawie::

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi DIN 787 (nr 375300).

wskazówka:

Dźwignie zapadkowe zob. nr 370750.

wysokość mocowania h: 10 - 40 mm

śruby teowe DIN 787, nr 375300: wielk. 1212100

długość L: 100 mm

szerokość B: 40 mm

wysokość H: 20 mm

odległość e od wierzchołka do rowka: 21 mm

Opis techniczny

szerokość rowka a	12 mm
-------------------	-------

długość rowka f	40 mm
odległość e od wierzchołka do rowka	21 mm
śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 1212100
wysokość mocowania h	10 - 40 mm
długość L	100 mm
szerokość B	40 mm
wysokość H	20 mm
typ	6314V
Rodzaj produktu	Łapy dociskowe

Akcesoria

Dźwignie zapadkowe szerokość rowka a 12 mm	370750 12
--------------------------------------------	-----------