



Nakrętki teowe, M12, do wymiaru nominalnego rowka teowego: 14mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370540 14
GTIN	4020772080044
Klasa artykułu	35A

Opis

Zastosowanie:

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

Opis techniczny

wymiar nominalny rowka teowego	14 mm
długość	22 mm
wysokość k	8 mm
szerokość e	22 mm
szerokość a	13,7 mm
typ	508

norma	DIN 508
wielkość gwintu	M12
z gwintem	tak
materiał	Stal ulepszana cieplnie.
klasa wytrzymałości	10
Rodzaj produktu	Wkładki teowe