



Dociski Duo



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370260
GTIN	4045197312914
Klasa artykułu	39K

Opis

Wykonanie:

- z dwoma różnymi ramionami mocującymi (prostym lub wygiętym);
- podnoszenie możliwe dodatkowo przez obrót ramienia mocującego.

Wyp. dodatkowe:

patrz nr 370350 – 370560.

wskazówka:

Śruby mocujące nr 370450 – 370470 nie wchodzą w zakres dostawy.

Opis techniczny

wysokość mocowania S przy ściskaniu (ramię mocujące proste)	0 - 80 mm
wysięg A (ramię mocujące proste)	46 - 88 mm
wysokość mocowania S przy podnoszeniu (ramię mocujące proste)	52 - 142 mm
wysokość mocowania S przy ściskaniu (ramię mocujące odsadzone)	38 - 129 mm
wysięg A (ramię mocujące odsadzone)	48 - 91 mm
wysokość mocowania S przy podnoszeniu (ramię mocujące odsadzone)	4 - 94 mm

maks. siła mocowania we wsuniętej pozycji ramienia mocującego	11 kN
maks. siła mocowania w wysuniętej pozycji ramienia mocującego	8 kN
wysokość H	95 mm
szerokość B	40 mm
długość L	120 mm
Seria	Duo
Rodzaj produktu	Dociski kompaktowe

Akcesoria

Klucz mocujący rozm. 11 = Monobloc, Duo i narzędzie do napinania łańcucha	370350
---	--------