



## Nakrętki teowe, M12, do wymiaru nominalnego rowka teowego: 18mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	370540 18
GTIN	4020772158903
Klasa artykułu	35A

### Opis

**Zastosowanie:**

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

**Norma:**

**DIN 508**

**Materiał:**

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

**wskazówka:**

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

### Opis techniczny

wysokość k	10 mm
szerokość e	28 mm
długość	28 mm
wymiar nominalny rowka teowego	18 mm
szerokość a	17,7 mm
typ	508

norma	DIN 508
wielkość gwintu	M12
z gwintem	tak
materiał	Stal ulepszana cieplnie.
klasa wytrzymałości	10
Rodzaj produktu	Wkładki teowe