

**Łapa dociskowa, szerokość rowka a: 22mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370660 22
GTIN	4020772074968
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Łapy i śruby mocujące stanowią jedną całość (bez luźnych części). Kształt łap umożliwia bezstopniowe nastawianie, bez dodatkowych podstawek.

Zastosowanie:

Do szybkiego i pewnego mocowania elementów obrabianych o różnej wysokości na frezarkach.

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, ocynkowana, wytrzymałość śrub 8.8 lub 10.9 (zależnie od wielkości).

w dostawie::

Kompletne, ze śrubami teowymi DIN 787 (nr 375300).

Opis techniczny

śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 2220200
szerokość rowka a	22 mm
wysokość mocowania h	0 - 85 mm
długość L	175 mm

szerokość B	60 mm
typ	6321
Rodzaj produktu	Łapki zaciskowe