

**Nakrętki teowe, M14, wymiar nominalny rowka teowego: 18 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370550 18
GTIN	4020772080174
Klasa artykułu	35A

Opis**Zastosowanie:**

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

Opis techniczny

szerokość e	28 mm
wysokość nakrętki	20 mm
wysokość k	10 mm
wymiar nominalny rowka teowego	18 mm
szerokość a	17,7 mm
typ	508
wielkość gwintu	M14

