



Nastawne łapy dociskowe odsadzone, szerokość rowka a: 12 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370685 12
GTIN	4020772074593
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana, klasa wytrzymałości śrub 8.8.

Zastosowanie:

By uzyskać **bardzo małą wysokość mocowania, należy obrócić łapę dociskową.**

w dostawie::

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi DIN 787 (nr 375300).

wskazówka:

Dźwignie zapadkowe zob. nr 370750.

wysokość mocowania h: 10 - 48 mm

śruby teowe DIN 787, nr 375300: wielk. 1212100

długość L: 100 mm

szerokość B: 40 mm

wysokość H: 20 mm

wysokość odsadzenia A₁: 8 mm

Opis techniczny

odległość e od wierzchołka do rowka	21 mm
-------------------------------------	-------

wysokość odsadzenia A ₁	8 mm
głębokość odsadzenia A ₂	10 mm
szerokość rowka a	12 mm
śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 1212100
długość rowka f	40 mm
wysokość mocowania h	10 - 48 mm
długość L	100 mm
szerokość B	40 mm
wysokość H	20 mm
typ	6314AV
Rodzaj produktu	Łapy dociskowe

Akcesoria

Dźwignie zapadkowe szerokość rowka a 12 mm	370750 12
--	-----------