

**Nakrętki teowe, M16, do wymiaru nominalnego rowka teowego: 18mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370560 18
GTIN	4020772080068
Klasa artykułu	35A

Opis**Zastosowanie:**

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

Opis techniczny

wymiar nominalny rowka teowego	18 mm
wysokość k	10 mm
długość	28 mm
szerokość e	28 mm
szerokość a	17,7 mm
typ	508

norma	DIN 508
wielkość gwintu	M16
z gwintem	tak
materiał	Stal ulepszana cieplnie.
klasa wytrzymałości	10
Rodzaj produktu	Wkładki teowe