

**Nakrętki teowe, M10, wymiar nominalny rowka teowego: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370530 12
GTIN	4020772080037
Klasa artykułu	35A

Opis**Zastosowanie:**

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

Opis techniczny

wymiar nominalny rowka teowego	12 mm
typ	508
wielkość gwintu	M10