



Nakrętki teowe, M16, do wymiaru nominalnego rowka teowego: 22mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370560 22
GTIN	4020772155636
Klasa artykułu	35A

Opis

Zastosowanie:

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

Opis techniczny

długość	35 mm
wysokość k	14 mm
wymiar nominalny rowka teowego	22 mm
wysokość nakrętki	28 mm
szerokość e	35 mm
szerokość a	21,7 mm

typ	508
norma	DIN 508
wielkość gwintu	M16
z gwintem	tak
materiał	Stal ulepszana cieplnie.
klasa wytrzymałości	10
Rodzaj produktu	Wkładki teowe