

## Stożkowe tulejki zaciskowe do gwintowników, MK/Ø: 2/8



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	345000 2/8
GTIN	4045197311672
Klasa artykułu	37E

### Opis

**Wykonanie:**

Hartowane w całości, otwór i stożek zewnętrzny szlifowane.

**Zastosowanie:**

Do mocowania gwintowników i rozwiertaków z chwytem walcowym i czworokątnym.

**Norma:**

**DIN 6328**

**Dane dot. zastos.:**

Do mocowania w tulejach nastawnych, oprawkach wahliwych, wkładkach szybkowymiennych i automatach wielorzecionowych, w przypadku gdy wrzeciona znajdują się blisko siebie.

**wskazówka:**

Nie nadają się do frezowania!

do chwytów o Ø: 8 mm

do chwytów o □: 6,2 mm

### Opis techniczny

do chwytów o □	6,2 mm
do chwytów o Ø	8 mm
Rodzaj produktu	Oprawki do gwintowania