



Widelkowe łapy dociskowe odsadzone, szerokość rowka a: 12 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370810 12
GTIN	4020772073190
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

Zastosowanie:

By uzyskać **bardzo małą wysokość mocowania, należy obrócić łapę dociskową.**

Materiał:

Klasa wytrzymałości śrub 8.8.

w dostawie::

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi, DIN 787 (zob. nr 375300).

wskazówka:

Dźwignie zapadkowe zob. nr 370750.

wysokość mocowania h: 10 - 48 mm

śruby teowe DIN 787, nr 375300: wielk. 1212100

długość L: 125 mm

szerokość B: 40 mm

wysokość H: 25 mm

odległość e od wierzchołka do końca rowka: 90 mm

Opis techniczny

śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 1212100
odległość e od wierzchołka do końca rowka	90 mm
szerokość rowka a	12 mm
wysokość mocowania h	10 - 48 mm
długość L	125 mm
wysokość H	25 mm
szerokość B	40 mm
typ	6315V
Rodzaj produktu	Łapy dociskowe

Akcesoria

Dźwignie zapadkowe szerokość rowka a 12 mm	370750 12
--	-----------