

**Widelkowe łapy dociskowe z noskiem, DIN 6315 GN, szer. rowka×dł. całk.: 22X250 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	371400 22X250
GTIN	4020772070922
Klasa artykułu	35A

Opis**Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

wysokość: 40 mm

szerokość: 60 mm

do śrub mocujących: M20; M22

Opis techniczny

szerokość	60 mm
szerokość rowka	22 mm
długość całkowita	250 mm
do śrub mocujących	M20; M22
wysokość	40 mm
typ	6315GN
norma	DIN 6315 GN