

**Widelkowe łapy dociskowe ukośne, DIN 6315 B, szer. rowka×dł. całk.: 33X250 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	371600 33X250
GTIN	4020772070618
Klasa artykułu	35A

Opis**Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.
wysokość: 50 mm
szerokość: 74 mm
do śrub mocujących: M30

Opis techniczny

szerokość rowka	33 mm
wysokość	50 mm
szerokość	74 mm
do śrub mocujących	M30
długość całkowita	250 mm
typ	6315B
norma	DIN 6315 B