

**Widelkowe łapy dociskowe ukośne, DIN 6315 B, szer. rowka x dł. całk.: 33X315 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	371600 33X315
GTIN	4020772070625
Klasa artykułu	35A

Opis**Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

wysokość: 50 mm

szerokość: 74 mm

do śrub mocujących: M30

Opis techniczny

długość całkowita	315 mm
do śrub mocujących	M30
szerokość rowka	33 mm
szerokość	74 mm
wysokość	50 mm
typ	6315B
norma	DIN 6315 B