

Mitutoyo**Suwmiarki cyfrowe warsztatowe z mackami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 500 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415350 500
GTIN	4946368124827
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Wynik pomiaru wskazywany za pomocą czytelnych cyfr.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497080 i 497100.

norma: Norma zakładowa

złącze: Złącze Digimatic

złącze: Złącze USB

zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,06 mm

długość szczęk: 150 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 20 mm

Opis techniczny

Kalibracja	A1
zakres pomiarowy	0 - 500 mm
długość szczęk	150 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,06 mm
z bateriami / akumulatorkami	081560 357
liczba baterii	1
norma	Norma zakładowa
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 500 mm	011030 500
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 500 mm	011050 500

Akcesoria

Przewody przyłączeniowe typ USB2	497080 USB2
Przewody przyłączeniowe typ D1	497080 D1
Przewody przyłączeniowe typ D2	497080 D2
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa 357	081560 357
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2	497100 D2
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2	497100 USB2

Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D1

497100 D1