

**Mitutoyo****Suwmiarki cyfrowe Carbon, zakres pomiarowy: 2000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415400 2000
GTIN	2050001058010
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Wynik pomiaru wskazywany za pomocą czytelnych cyfr.

Z napędzanym suwakiem do zachowania stałego nacisku mierniczego. Bardzo lekkie; programowanie wartości zadanej (preset), przełącznik do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych (offset).

**w dostawie::**

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

**Wyp. dodatkowe:**

Przewód do transmisji danych nr 497085.

norma: Norma zakładowa

złącze: złącze USB

złącze: złącze Digimatic

stopień ochrony IP: IP 66

zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,13 mm

długość szczęk: 150 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 20 mm

masa: 2,56 kg

**Opis techniczny**

długość szczęk	150 mm
Kalibracja	A1

masa	2,56 kg
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
zakres pomiarowy	0 - 2000 mm
odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,13 mm
z bateriami / akumulatorkami	081560 357
liczba baterii	1
norma	Norma zakładowa
złącze	złącze USB
złącze	złącze Digimatic
stopień ochrony IP	IP 66
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	szttywny pojemnik

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 2000 mm	011030 2000
Znakowanie opis laserowy	018940

## Akcesoria

Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2	497085 D2
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa 357	081560 357
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2	497085 USB2
Nadajnik typ S11E	498966 S11E
Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D1	497085 D1

