

**Mitutoyo****Suwmiarki cyfrowe warsztatowe z mackami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415350 1000
GTIN	4946368124872
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Wynik pomiaru wskazywany za pomocą czytelnych cyfr.

**w dostawie::**

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

**Wyp. dodatkowe:**

Przewód do transmisji danych nr 497080 i 497100.

norma: Norma zakładowa

złącze: Złącze Digimatic

złącze: Złącze USB

zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,08 mm

długość szczęk: 150 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 20 mm

**Opis techniczny**

długość szczęk	150 mm
zakres pomiarowy	0 - 1000 mm
Kalibracja	A1

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,08 mm
z bateriami / akumulatorkami	081560 357
liczba baterii	1
norma	Norma zakładowa
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011030 1000
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011050 1000

## Akcesoria

Przewody przyłączeniowe typ D1	497080 D1
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa 357	081560 357
Przewody przyłączeniowe typ D2	497080 D2
Przewody przyłączeniowe typ USB2	497080 USB2
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D1	497100 D1
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2	497100 D2

Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2

497100 USB2