



Podstawy statywu, typ: S



Dane zamówienia

Numer katalogowy	442120 S
GTIN	7290003236053
Klasa artykułu	46G

Opis

Wykonanie:

Magnesy trwale o podstawie pryzmowej z włącznikiem obrotowym. Siła przyciągania magnesu działa przez płaską i pryzmową podstawę oraz przez płaską tylną ściankę podstawy. Umożliwia mocowanie na wszystkich powierzchniach płaskich i cylindr. silny magnes włączany: podstawa pryzmowa. Włączanie poprzez pokrętko obrotowe.

Pasuje do :

ramionprzegubowych nr 442110 i 442114.
wersja: magnes włączany
gwint przyłączeniowy: M5
usytuowanie gwintu przyłączeniowego: w środku
siła przyczepności: 320 N
długość: 40 mm
szerokość: 30 mm

Opis techniczny

usytuowanie gwintu przyłączeniowego	w środku
wysokość	35 mm
długość	40 mm

wersja	magnes włączany
siła przyczepności	320 N
szerokość	30 mm
gwint przyłączeniowy	M5

Akcesoria

Ramiona przegubowe 3D typ 120	442114 120
Ramiona przegubowe 3D typ 120	442110 120
Uchwyty typ K1	442100 K1
Uchwyty typ K2	442100 K2
Uchwyty typ H	442100 H
Uchwyty typ QR	442100 QR
Uchwyty typ 2SM	442100 2SM
Uchwyt typ 2SM	442104 2SM
Uchwyty typ CA	442100 CA