

HOLEX®**Głębokościomierze, zakres pomiarowy: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	418000 200
GTIN	4045197203588
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Szyna pomiar. i noniusz z wyraźnie wygrawerowaną skalą. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie szlifowane. Noniusz chromowany na matowo.

w dostawie::

Od wielk. 500 w kasecie.

norma: DIN 862

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Kalibracja: A1

Opakowanie: etui

podziałka: 1/20 mm

długość noniusza: 39 mm

odsadzenie pomiarowe a: 5 mm

odsadzenie pomiarowe b: 7 mm

długość mostka: 100 mm

przekrój szyny pomiarowej: 8×3 mm

Opis techniczny

przekrój szyny pomiarowej	8×3 mm
długość noniusza	39 mm
zakres pomiarowy	0 - 200 mm
długość mostka	100 mm

podziałka	1/20 mm
odsadzenie pomiarowe b	7 mm
odsadzenie pomiarowe a	5 mm
Opakowanie	etui
norma	DIN 862
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Kalibracja	A1

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200