

**Mahr****Suwmiarki cyfrowe MarCal z mackami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 750mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415320 750
GTIN	4059192002947
Klasa artykułu	43A

**Opis****Wykonanie:**

**Odczyt bezpośredni na czytelnym, dużym wyświetlaczu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.** Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.

**Funkcja:**

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**w dostawie::**

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

**Wyp. dodatkowe:**

Przewód do transmisji danych nr 498940.

**Opis techniczny**

przełączalny odczyt	mm / cale
długość szczęk	150 mm
Kalibracja	A1
zakres pomiarowy	0 - 750 mm
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
odczyt	0,0005 cal

odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,05 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	norma zakładowa
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 1000 mm	021000 1000
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 1000 mm	021010 1000

## Akcesoria

Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych Typ USB2	498940 USB2
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych Typ D2	498940 D2
	498940 R2

Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych  
Typ R2

---