

HOLEX®**Głębokościomierze, zakres pomiarowy: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	418000 300
GTIN	4045197203595
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Szyna pomiar. i noniusz z wyraźnie wygrawerowaną skalą. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie szlifowane. Noniusz chromowany na matowo.

w dostawie::

Od wielk. 500 w kasecie.

norma: DIN 862

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Kalibracja: A1

Opakowanie: etui

podziałka: 1/20 mm

długość noniusza: 39 mm

odsadzenie pomiarowe a: 6 mm

odsadzenie pomiarowe b: 9 mm

długość mostka: 150 mm

przekrój szyny pomiarowej: 12×4 mm

Opis techniczny

podziałka	1/20 mm
długość mostka	150 mm
przekrój szyny pomiarowej	12×4 mm
długość noniusza	39 mm

odsadzenie pomiarowe b	9 mm
zakres pomiarowy	0 - 300 mm
odsadzenie pomiarowe a	6 mm
Opakowanie	etui
norma	DIN 862
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Kalibracja	A1

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300