



Ramiona przegubowe 3D, typ: 240



Dane zamówienia

Numer katalogowy	442110 240
GTIN	7290005397059
Klasa artykułu	46G

Opis

Wykonanie:

Mechaniczne ramiona przegubowe 3D, z centralnym zaciskiem. Wszystkie trzy przeguby zaciskane są za pomocą jednego pokrętkła. Bezstopniowo regulowana siła zacisku o dużej stabilności. Przeguby kulowe umożliwiają szybkie i łatwe pozycjonowanie.

długość ramienia przegubowego L₁: 110 mm

długość ramienia przegubowego L₂: 101 mm

Ø gwintu zewnętrznego dolnego: M8

Ø gwintu wewnętrznego górnego: M6

Opis techniczny

Ø gwintu wewnętrznego górnego	M6
Ø gwintu zewnętrznego dolnego	M8
długość ramienia przegubowego L ₁	110 mm
długość ramienia przegubowego L ₂	101 mm

Akcesoria

Uchwyt typ 2SM	442104 2SM
Uchwyty typ K2	442100 K2
Uchwyty typ H	442100 H
Pokrętło zapasowe do ramion przegubowych 3D typ 240	442112 240
Uchwyty typ QR	442100 QR
Uchwyty typ CA	442100 CA
Uchwyty typ K1	442100 K1
Uchwyty typ 2SM	442100 2SM
Podstawy statywu typ V	442120 V
Podstawy statywu typ K3	442120 K3
Podstawy statywu typ 0	442120 0
Podstawy statywu typ 1	442120 1