



Ramiona przegubowe 3D, typ: 290



Dane zamówienia

Numer katalogowy	442110 290
GTIN	7290005397066
Klasa artykułu	46G

Opis

Wykonanie:

Mechaniczne ramiona przegubowe 3D, z centralnym zaciskiem. Wszystkie trzy przeguby zaciskane są za pomocą jednego pokrętki. Bezstopniowo regulowana siła zacisku o dużej stabilności. Przeguby kulowe umożliwiają szybkie i łatwe pozycjonowanie.

długość ramienia przegubowego L_1 : 133 mm

długość ramienia przegubowego L_2 : 113 mm

Ø gwintu zewnętrznego dolnego: M8

Ø gwintu wewnętrznego górnego: M6

Opis techniczny

Ø gwintu wewnętrznego górnego	M6
długość ramienia przegubowego L_1	133 mm
Ø gwintu zewnętrznego dolnego	M8
długość ramienia przegubowego L_2	113 mm

Akcesoria

Uchwyt typ 2SM	442104 2SM
Uchwyty typ 2SM	442100 2SM
Uchwyty typ K2	442100 K2
Uchwyty typ K1	442100 K1
Uchwyty typ CA	442100 CA
Uchwyty typ H	442100 H
Uchwyty typ QR	442100 QR
Pokrętło zapasowe do ramion przegubowych 3D typ 290	442112 290
Podstawy statywu typ V	442120 V
Podstawy statywu typ K3	442120 K3
Podstawy statywu typ 0	442120 0
Podstawy statywu typ 1	442120 1