

**Mahr****Suwmiarki cyfrowe MarCal z mackami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415320 1000
GTIN	4059192002961
Klasa artykułu	43A

**Opis****Wykonanie:**

**Bezpośredni odczyt na wyświetlaczu cyfrowym o wyraźnych cyfrach.** Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane. Perforowane szczęki pomiarowe.

**w dostawie::**

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

**Wyp. dodatkowe:**

Przewód do transmisji danych nr 498940.

norma: Norma zakładowa

złącze: Złącze USB

złącze: Interfejs RS232C

złącze: Złącze Digimatic

stopień ochrony IP: IP 65

zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

przełączalny odczyt: mm/cale

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,06 mm

długość szczęk: 150 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 20 mm

**Opis techniczny**

Kalibracja	A1
------------	----

zakres pomiarowy	0 - 1000 mm
długość szczęk	150 mm
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
przełączalny odczyt	mm/cale
odczyt	0,0005 cal
odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,06 mm
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
liczba baterii	1
norma	Norma zakładowa
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze Digimatic
stopień ochrony IP	IP 65
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	szttywny pojemnik

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011030 1000
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011050 1000

## Akcesoria

Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2	498940 D2
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2	498940 USB2

Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ R2

498940 R2

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032

081560 CR2032