

Mahr**Suwmiarki cyfrowe MarCal bez macek pomiarowych, zakres pomiarowy: 500 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415322 500
GTIN	4059192002930
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Bezpośredni odczyt na wyświetlaczu cyfrowym o wyraźnych cyfrach. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane. Perforowane szczęki pomiarowe.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498940.

norma: Norma zakładowa

złącze: Złącze USB

złącze: Interfejs RS232C

złącze: Złącze Digimatic

stopień ochrony IP: IP 65

zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

przełączalny odczyt: mm/cale

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,04 mm

długość szczęk: 150 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 20 mm

Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 500 mm
------------------	------------

długość szczęk	150 mm
przełączalny odczyt	mm/cal
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
Kalibracja	A1
odczyt	0,0005 cal
odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,04 mm
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
liczba baterii	1
norma	Norma zakładowa
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze Digimatic
stopień ochrony IP	IP 65
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	szttywny pojemnik

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 500 mm	011030 500
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 500 mm	011050 500

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
---	---------------

Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2	498940 D2
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ R2	498940 R2
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2	498940 USB2