

**Mitutoyo****Suwmiarki cyfrowe Carbon, zakres pomiarowy: 600 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415400 600
GTIN	4946368125268
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Wynik pomiaru wskazywany za pomocą czytelnych cyfr.

Z napędzanym suwakiem do zachowania stałego nacisku mierniczego. Bardzo lekkie; programowanie wartości zadanej (preset), przełącznik do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych (offset).

**w dostawie::**

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

**Wyp. dodatkowe:**

Przewód do transmisji danych nr 497085.

norma: Norma zakładowa

złącze: złącze USB

złącze: złącze Digimatic

stopień ochrony IP: IP 66

zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,05 mm

długość szczęk: 100 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 20 mm

masa: 0,67 kg

**Opis techniczny**

zakres pomiarowy	0 - 600 mm
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm

Kalibracja	A1
długość szczęk	100 mm
masa	0,67 kg
odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,05 mm
z bateriami / akumulatorkami	081560 357
liczba baterii	1
norma	Norma zakładowa
złącze	złącze USB
złącze	złącze Digimatic
stopień ochrony IP	IP 66
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011030 1000
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011050 1000

## Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa 357	081560 357
Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965
Nadajnik typ S11E	498966 S11E
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2	497085 D2
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D1	497085 D1

Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2	497085 USB2